

## Ficha de dados



### Parafuso de ranhura em T (10.9. / 8.8.) completo, Tipo: 2824100



#### Dados do pedido

Número do pedido	375300 2824100
GTIN	4020772081096
Classe de artigo	35A

#### Descrição

##### Versão:

Parafuso de ranhura em T, forjado e rosca laminada.

**Versão padrão**, classe de resistência = 10.9 (para M6 – M12) e classe de resistência = 8.8 (para M14 – M24).

##### Norma:

DIN 787

##### Material fornecido:

**Completo**, com uma anilha n.º 375340 extra forte e uma porca alta n.º 375385.

##### Nota:

- **Exemplo de leitura – tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.**

#### Descrição técnica

Largura da pedra e	44 mm
Comprimento da rosca b	70 mm
largura da pedra estreita a	27,7 mm
Medida nominal das ranhuras em T	28 mm
Altura k	18 mm
Rosca G	M24
Comprimento L	100 mm
Tipo	787

## Ficha de dados

Tipo de produto

Parafuso com ranhura