

Apalpador 3D analógico com inserto de apalpador (Ø 4 mm)



Dados do pedido

Número do pedido	359520
GTIN	4045197223302
Classe de artigo	31T

Descrição

Modelo:

- Escala linear.
- Adequado para medir.
- Função precisa.
- O design compacto evita colisões na apalpação.
- À prova de pó e água = IP 67.
- Ajuste de concentricidade confortável e exato.
- Uma escala para traçado radial e axial.

Norma:

- Com escala linear.
- Ajuste de concentricidade confortável e exato.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Utilização:

Aparelho de medição preciso para máquinas de fresagem e erosão. Para a determinação de zeros da peça, medições de comprimentos, centros de furos e arestas de referência.

Material fornecido:

Inclui apalpador n.º 359505 tam. 4.

Acessórios especiais:

Apalpador n.º 359505 tam. 6.

Instrução:

Apalpador 3D digital n.º 359500.

Apalpadores adequados n.º 359505 e vidro sobresselente n.º 359510.

Descrição técnica

Vidro sobressalente	359510
Ø do mostrador	50 mm
Precisão de leitura	0,01 mm
Comprimento total (caixa e ponta de apalpador)	134 mm
Curso de deflexão x, y, z respetivamente	7 mm
comprimento livre do braço apalpador	40 mm
Ponta de apalpador sobressalente	359505 4
Precisão de medição	0,01 mm
Ø da haste	16 mm
Comprimento da haste	40 mm
Tipo de proteção IP	IP 67
Tipo de produto	Apalpador

Acessórios

Ponta de apalpador para apalpador 3D Ø da esfera apalpadora D 4	359505 4
Mandril de superfície Forma AD Ø de fixação D1 16	300410 16
Ponta de apalpador para apalpador 3D Ø da esfera apalpadora D 6	359505 6
Vidro sobresselente para apalpador 3D analógico	359510
Fole para apalpadores 3D	359512