

Garant**Micrómetro externo, Faixa de medição: 0-25****Dados do pedido**

Número do pedido	420402 0-25
GTIN	4045197367327
Classe de artigo	41B

Descrição**Versão:****Superfícies de medição com ponta de metal duro finamente esmeriladas.**

Fuso de medição temperado e retificado. Fixação com alavanca de aperto.

Com roquete de toque e protetor de mãos isolante. Tambor de medição com cromado antirreflexo.

Com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.

Com roquete de toque combinado para operação com uma mão e operação no suporte.**Material fornecido:**

Inclui 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Descrição técnica

Leitura	0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Faixa de medição	0 - 25 mm
Ø do fuso	6,5 mm
Ø do tambor micrométrico	19 mm
Calibração	B1
Norma	DIN 863
Roquete com limitador de binário	sim

Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo

Serviços

Calibração Micrómetro externo sem medida de ajuste faixa de medição máxima 25	022000 25
Calibração acreditada (p. ex. DAkkS) Micrómetro externo sem medida de ajuste faixa de medição máxima 100	022010 100