

Aparelho de centragem com comparador não giratório



Dados do pedido

Número do pedido	359585
GTIN	4045197606440
Classe de artigo	32B

Descrição

Modelo:

Caixa metálica robusta, compatível com a oficina, com Ø do comparador de 42 mm (graduação da escala 0,005 mm). A haste de suporte pode ser montada à direita e à esquerda. O aparelho de centragem pode ser utilizado na vertical e na horizontal. Altura total sem apalpador de medição 140 mm. Velocidade recomendada aprox. 50 – 100 rpm. Alcance de trabalho até 300 mm. Precisão de centragem de 0,02 mm.

Utilização:

Alinhamento de furos e eixos.

Material fornecido:

Aparelho de centragem, incluindo barra de retenção, íman de fixação com cabo de ligação, 3 insertos de compasso de interiores, 3 compassos de espessura curvos e 1 ponto de centragem da mola (botão central).

Aparelho de centragem, incluindo barra de retenção, íman de fixação com cabo de ligação

cada 1 inserto de compasso de interiores:

50 mm para Ø 3,5 mm – 100 mm

100 mm para Ø 50 mm – 200 mm

150 mm para Ø 50 mm – 300 mm

cada 1 compasso de espessura curvo:

50 mm para Ø 0,0 mm – 100 mm

100 mm para Ø 0,0 mm – 200 mm

150 mm para Ø 0,0 mm – 300 mm

1 ponto de centragem da mola (botão central)

Descrição técnica

n.º máximo de rotações do fuso	50 - 100 r,p,m,
Comprimento sem haste e medidor	118 mm
Faixa de medição do relógio	3 mm
Ø interior da área de aplicação	3,5 - 300 mm
Ø exterior da área de aplicação	0 - 300 mm
Tipo de produto	Aparelho de centragem

Acessórios

Inserção de botão interior Tipo 3	359587 3
Inserção de botão externo Tipo 2	359589 2
Suporte magnético	359593
Inserção de botão externo Tipo 3	359589 3
Corrimão	359592
Inserção de botão externo Tipo 1	359589 1
Inserção de botão interior Tipo 2	359587 2
Ponto de centragem da mola	359590
Inserção de botão interior Tipo 1	359587 1