

Ficha de dados

Mahr

Micrómetro externo, Faixa de medição: 0-25



Dados do pedido

Número do pedido	420410 0-25
GTIN	4059192003647
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Superfícies de medição com ponta de metal duro finamente esmeriladas.

Fuso de medição temperado, retificado.

Fixação por alavanca de aperto.

Com roquete de toque e protetor de mãos isolante.

Com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.

Material fornecido:

Inclui 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Descrição técnica

Ø do tambor micrométrico	17,5 mm
Leitura	0,01 mm
Ø do fuso	6,5 mm
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Faixa de medição	0 - 25 mm
Calibração	B1
Limite de erro	4 µm
Norma	Norma de fábrica
Roquete com limitador de binário	sim

Ficha de dados

Protetor de mãos isolante	sim
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo