

Mitutoyo**Micrómetro externo, Faixa de medição: 0-25****Dados do pedido**

Número do pedido	420545 0-25
GTIN	4946368508542
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

Superfícies de medição com ponta de metal duro e finamente esmeriladas. Fuso de medição temperado, retificado. Fixação com alavanca de aperto. Com roquete de toque e protetor de mãos isolante. Tambor de medição com cromado antirreflexo. Com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.

Com roquete de toque combinado para **operação com uma mão** e operação no suporte.

Leitura 0,001 mm.

Descrição técnica

Leitura	0,001 mm
Ø do fuso	6,35 mm
Peso	0,3 kg
Ø do tambor micrométrico	18 mm
Modelo da área de medição	com ponta de metal duro
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Faixa de medição	0 - 25 mm
Calibração	B1
Norma	ISO 3611
Desvio de medição E MPE	$\pm 2 \mu\text{m}$

Ficha de dados

Roquete com limitador de binário	sim
Protetor de mãos isolante	sim
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo