

Jogo de brocas espiral HSS n.º 114150 com caixa, sem revestimento, Tipo: 6-10**Dados do pedido**

Número do pedido	115120 6-10
GTIN	4045197024374
Classe de artigo	11B

Descrição**Modelo:**

Composto por brocas espirais DIN 338.

Perfis retificados: Broca espiral com alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa.

Vaporizada a partir de Ø 2,4 mm.

Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 4 mm.

Instrução:

Tam. 16 – 20: Brocas com Ø de haste de 16 mm.

Descrição técnica

Broca crescente	0,1 mm
Área da broca	6 - 10 mm
Número de brocas	41
Haste	Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z	2

Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 338
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h8
Ângulo da ponta	118 grau
Refrigeração interior	não
com cartucho	sim
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		

Acessórios

Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,6	114150 6,6
--	------------

Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 9,3	114150 9,3
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 9,2	114150 9,2
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 9	114150 9
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6	114150 6
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 7,4	114150 7,4
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,2	114150 6,2
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,8	114150 6,8
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 7	114150 7
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 10	114150 10
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 9,1	114150 9,1
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,4	114150 6,4
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,9	114150 8,9
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,6	114150 8,6
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 7,3	114150 7,3
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,5	114150 8,5
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 9,8	114150 9,8
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,8	114150 8,8
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 9,4	114150 9,4
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,3	114150 6,3
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,2	114150 8,2
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 7,8	114150 7,8
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 7,9	114150 7,9
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 9,7	114150 9,7
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 7,7	114150 7,7
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 7,6	114150 7,6
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,7	114150 6,7
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 9,9	114150 9,9
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 9,5	114150 9,5
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 9,6	114150 9,6

Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,7	114150 8,7
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,3	114150 8,3
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,1	114150 6,1
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,4	114150 8,4
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 7,1	114150 7,1
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 7,2	114150 7,2
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,1	114150 8,1
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,5	114150 6,5
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 7,5	114150 7,5
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8	114150 8
Broca espiral HSSN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,9	114150 6,9
Caixa vazia para broca espiral DIN 338 Tipo 6-10	115470 6-10