

Jogo de brocas espiral HSS n.º 114200 com caixa, sem revestimento, Tipo: 6-10**Dados do pedido**

Número do pedido	115160 6-10
GTIN	4045197024596
Classe de artigo	11B

Descrição**Modelo:**

Composto por brocas espirais DIN 338.

Espessura normal do núcleo sem aumento do núcleo.

Ponta de centragem precisa.

Sulcos de aparas polidos e espaçosos com hélice estreita.

Superfície polida sem revestimento.

Com ponta em bico de forma A a partir do tamanho 2,0 mm.

Descrição técnica

Área da broca	6 - 10 mm
Número de brocas	41
Broca crescente	0,1 mm
Haste	Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z	2
Revestimento	sem revestimento

Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 338
Tipo	W
Tolerância de Ø nominal	h8
Ângulo da ponta	130 grau
Ângulo espiral	35-40 grau
Refrigeração interior	não
com cartucho	sim
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Broca espiral HSSW Ø DC h8 9,5	114200 9,5
Broca espiral HSSW Ø DC h8 8,1	114200 8,1
Broca espiral HSSW Ø DC h8 8,5	114200 8,5
Broca espiral HSSW Ø DC h8 9,4	114200 9,4
Broca espiral HSSW Ø DC h8 7	114200 7
Broca espiral HSSW Ø DC h8 8,9	114200 8,9
Broca espiral HSSW Ø DC h8 6,3	114200 6,3
Broca espiral HSSW Ø DC h8 7,7	114200 7,7

Broca espiral HSSW Ø DC h8 6	114200 6
Broca espiral HSSW Ø DC h8 10	114200 10
Broca espiral HSSW Ø DC h8 6,5	114200 6,5
Broca espiral HSSW Ø DC h8 7,5	114200 7,5
Broca espiral HSSW Ø DC h8 9,2	114200 9,2
Broca espiral HSSW Ø DC h8 8,4	114200 8,4
Broca espiral HSSW Ø DC h8 9,8	114200 9,8
Broca espiral HSSW Ø DC h8 8	114200 8
Broca espiral HSSW Ø DC h8 8,6	114200 8,6
Broca espiral HSSW Ø DC h8 6,6	114200 6,6
Broca espiral HSSW Ø DC h8 7,1	114200 7,1
Broca espiral HSSW Ø DC h8 7,8	114200 7,8
Broca espiral HSSW Ø DC h8 7,2	114200 7,2
Broca espiral HSSW Ø DC h8 6,1	114200 6,1
Broca espiral HSSW Ø DC h8 6,7	114200 6,7
Broca espiral HSSW Ø DC h8 9,6	114200 9,6
Broca espiral HSSW Ø DC h8 8,2	114200 8,2
Broca espiral HSSW Ø DC h8 9,1	114200 9,1
Broca espiral HSSW Ø DC h8 9,3	114200 9,3
Broca espiral HSSW Ø DC h8 6,9	114200 6,9
Broca espiral HSSW Ø DC h8 9,9	114200 9,9
Broca espiral HSSW Ø DC h8 7,6	114200 7,6
Broca espiral HSSW Ø DC h8 9	114200 9
Broca espiral HSSW Ø DC h8 6,2	114200 6,2
Broca espiral HSSW Ø DC h8 7,3	114200 7,3
Broca espiral HSSW Ø DC h8 9,7	114200 9,7
Broca espiral HSSW Ø DC h8 6,8	114200 6,8
Broca espiral HSSW Ø DC h8 8,8	114200 8,8
Broca espiral HSSW Ø DC h8 7,4	114200 7,4

Broca espiral HSSW Ø DC h8 7,9	114200 7,9
Broca espiral HSSW Ø DC h8 8,7	114200 8,7
Broca espiral HSSW Ø DC h8 6,4	114200 6,4
Broca espiral HSSW Ø DC h8 8,3	114200 8,3
Caixa vazia para broca espiral DIN 338 Tipo 6-10	115470 6-10