

Ficha de dados

Mitutoyo

Micrómetro externo grande, Faixa de medição: 100-200



Dados do pedido

Número do pedido	420810 100-200
GTIN	4946368215129
Classe de artigo	44A

Descrição

Versão:

Fuso e superfície de medição temperados e retificados; fixação com alavanca de aperto. Com roquete de toque. Tambor de medição com cromado antirreflexo com graduação de 50, traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.

4 bigornas de medição facilmente intercambiáveis fornecem uma faixa de medição de 100 mm por tamanho.

Descrição técnica

Número de medidas de ajuste	4
Peso	1,8 kg
Ø do tambor micrométrico	18 mm
Ø do fuso	6,35 mm
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Faixa de medição	100 - 200 mm
Curso de medição do fuso	25 mm
Número de insertos de medição	4
Leitura	0,01 mm

Ficha de dados

Calibração	S3
Limite de erro	7 µm
Norma	Norma de fábrica
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo