

Ficha de dados

Mitutoyo

Micrómetro externo grande, Faixa de medição: 300-400



Dados do pedido

| | |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 420810 300-400 |
| GTIN | 4946368215143 |
| Classe de artigo | 44A |

Descrição

Versão:

Fuso e superfície de medição temperados e retificados; fixação com alavanca de aperto. Com roquete de toque. Tambor de medição com cromado antirreflexo com graduação de 50, traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.

4 bigornas de medição facilmente intercambiáveis fornecem uma faixa de medição de 100 mm por tamanho.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Curso de medição do fuso | 25 mm |
| Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm |
| Número de medidas de ajuste | 4 |
| Ø do fuso | 8 mm |
| Faixa de medição | 300 - 400 mm |
| Ø do tambor micrométrico | 21 mm |
| Leitura | 0,01 mm |
| Número de insertos de medição | 4 |
| Peso | 5,3 kg |

Ficha de dados

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Calibração | S3 |
| Limite de erro | 10 µm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tecnologia de medição | analógico |
| embalagem | caixa estável |
| Tipo de produto | Micrómetro externo |