


Broca espiral HSS-E n.º 114405 como jogo de recarga, sem revestimento, Tipo: 1-10**Dados do pedido**

Número do pedido	115315 1-10
GTIN	4045197542625
Classe de artigo	12B

Descrição**Modelo:**

Composto por brocas espirais DIN 338.

Perfis retificados: alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa. Broca para produção em série.

Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2 mm.

Descrição técnica

Área da broca	1 - 10 mm
Número de brocas	19
Broca crescente	0,5 mm
Haste	Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z	2
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS E

Norma	DIN 338
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h8
Ângulo da ponta	135 grau
Refrigeração interior	não
com cartucho	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Uni	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 7	114405 7
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 1,5	114405 1,5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 1	114405 1
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 5	114405 5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 5,5	114405 5,5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 4,5	114405 4,5

Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 7,5	114405 7,5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8	114405 8
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 3	114405 3
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 3,5	114405 3,5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6,5	114405 6,5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 10	114405 10
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 9,5	114405 9,5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 2,5	114405 2,5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6	114405 6
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8,5	114405 8,5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 9	114405 9
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 2	114405 2
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 4	114405 4