

Placa de base ZeroClamp, Tipo: 10077



Dados do pedido

Número do pedido	360012 10077
GTIN	4045197377005
Classe de artigo	310

Descrição

Modelo:

Todos os furos para distâncias de ranhuras em T de **63, 100, 125 mm**.

Furo central Ø 25 H7 para alojamento de um conjunto de centragem. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e optimize a sua produção.

Utilização:

Para máquinas verticais/horizontais.

Material:

Placa de base feita de alumínio de alta resistência, superfície tratada.

Todos os componentes do disco de sujeição são feitos de aço inoxidável ou à prova de corrosão.

Acessórios especiais:

Pino de aperto n.º 360025.

Blocos terminais n.º 360017 tam. 12808 / 12805.

Instrução:

Placas de base com disco de sujeição com Ø de 138 mm também disponíveis com discos de sujeição autobloqueantes a pedido.

Descrição técnica

Ø do mandril de fixação	120 mm
Número de mandris de fixação	2
Tipo	10077
Calibre de pontas S	200 mm
Altura H	44 mm
Largura B	166 mm
Comprimento A	416 mm
Série	ZeroClamp
Tipo de produto	Placa de base

Acessórios

Bloco de ligação ZeroClamp Tipo 12808	360017 12808
Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 12M10/90	360025 12M10/90
Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 16M10	360025 16M10
Bloco de ligação ZeroClamp Tipo 12805	360017 12805
Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 12M10	360025 12M10
Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 16M8	360025 16M8
Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 18M12/138	360025 18M12/138
Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 18M16/138	360025 18M16/138
Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 14M12/90	360025 14M12/90
	360025 18M16

Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 18M16

Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 12M10/138

360025 12M10/138

Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 18M12

360025 18M12

Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 25M10

360025 25M10

Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 25M16/138

360025 25M16/138

Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 25M10/138

360025 25M10/138

Chapa de cobertura ZeroClamp para placa de base Tipo 11356

360013 11356