

## Porca deslizante em T romboide, Medida nominal das ranhuras em T/rosca: 20/M18mm



### Dados do pedido

Número do pedido	375330 20/M18
GTIN	4020772080297
Classe de artigo	35A

### Descrição

#### Utilização:

**Para inserir a porca deslizante por** cima através do pescoço da ranhura em T. (Devido a uma mudança na superfície de contacto, a capacidade de carga é inferior ao n.º 375315).

#### Material:

Aço para melhoramento

### Descrição técnica

Medida nominal das ranhuras em T	20 mm
Rosca	M18
Altura da pedra	24 mm
Largura a	19,7 mm
Largura e	32 mm
Altura k	12 mm
Tipo	510
Tipo de produto	Porca deslizante

