

Porca deslizante em T com rosca, Medida nominal das ranhuras em T: 22mm



Dados do pedido

Número do pedido	375315 22
GTIN	4020772080082
Classe de artigo	35A

Descrição

Utilização:

Para combinação com parafusos prisioneiros padrão.

Norma:

DIN 508

Material:

Aço temperado, força 10.

Instrução:

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo **de todo** o comprimento da rosca.

Descrição técnica

Altura da pedra	28 mm
Largura a	21,7 mm
Rosca	M20
Medida nominal das ranhuras em T	22 mm
Largura e	35 mm
Altura k	14 mm

Tipo	508
Tipo de produto	Porca deslizante