

Parafuso romboide, Medida nominal das ranhuras em T×Comprimento L: 14X50mm



Dados do pedido

Número do pedido	375335 14X50
GTIN	4020772087296
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

- Forjado
- Ranhuras em T retificadas, com rosca laminada.
- Temperado para classe de resistência 10.9.

Utilização:

Em mesas de máquinas longas, a instalação subsequente de um ponto de fixação é mais fácil. O parafuso de aperto é inserido na ranhura em T a partir de cima.

Descrição técnica

Altura k	8 mm
largura da pedra estreita a	13,7 mm
Medida nominal das ranhuras em T	14 mm
Comprimento da rosca b	35 mm
Largura da pedra e	22 mm
Rosca G	M12

Comprimento L	50 mm
Tipo	797
Losango	sim
Tipo de produto	Parafuso com ranhura