

## Parafuso romboide, Medida nominal das ranhuras em T×Comprimento L: 28X125mm



### Dados do pedido

Número do pedido	375335 28X125
GTIN	4020772086954
Classe de artigo	35A

### Descrição

#### Modelo:

- Forjado
- Ranhuras em T retificadas, com rosca laminada.
- Temperado para classe de resistência 10.9.

#### Utilização:

Em mesas de máquinas longas, a instalação subsequente de um ponto de fixação é mais fácil. O parafuso de aperto é inserido na ranhura em T a partir de cima.

### Descrição técnica

Comprimento da rosca b	85 mm
Altura k	18 mm
Largura da pedra e	44 mm
Medida nominal das ranhuras em T	28 mm
largura da pedra estreita a	27,7 mm
Rosca G	M24

Comprimento L	125 mm
Tipo	797
Losango	sim
Tipo de produto	Parafuso com ranhura