


Porca deslizante em T com rosca, Medida nominal das ranhuras em T: 12mm



Dados do pedido

Número do pedido	375315 12
GTIN	2050002046993
Classe de artigo	35A

Descrição

Utilização:

Para combinação com parafusos prisioneiros padrão.

Norma:

DIN 508

Material:

Aço temperado, força 10.

Instrução:

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo **de todo** o comprimento da rosca.

Descrição técnica

Rosca	M10
Medida nominal das ranhuras em T	12 mm
Altura da pedra	14 mm
Largura a	11,7 mm
Largura e	18 mm
Altura k	7 mm

Tipo	508
Tipo de produto	Porca deslizante

Acessórios

Porca deslizante em T para medida nominal das ranhuras em T 12	370530 12
--	-----------