


## Porca deslizante em T Peça em bruto, Medida nominal das ranhuras em T: 28mm



### Dados do pedido

Número do pedido	375320 28
GTIN	4020772084608
Classe de artigo	35A

### Descrição

**Utilização:**

Para a produção de porcas deslizantes com roscas anormais.

**Norma:**

**DIN 508**

**Material:**

Aço temperado, não endurecido (= peça em bruto, sem rosca).

**Instrução:**

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo **de todo** o comprimento da rosca.

### Descrição técnica

Largura a	27,7 mm
Altura da pedra	36 mm
Medida nominal das ranhuras em T	28 mm
Largura e	44 mm
Altura k	18 mm

Tipo	508
Tipo de produto	Porca deslizante