


## Porca deslizante em T comprida, Medida nominal das ranhuras em T/rosca: 8/M6mm



### Dados do pedido

Número do pedido	375325 8/M6
GTIN	4020772084653
Classe de artigo	35A

### Descrição

**Utilização:**

Particularmente adequado para máquinas de precisão para proteger as ranhuras da mesa.

**Material:**

Aço temperado, força 10.

### Descrição técnica

Altura da pedra	10 mm
Largura a	7,7 mm
Medida nominal das ranhuras em T	8 mm
Rosca	M6
Comprimento	26 mm
Largura e	13 mm
Altura k	6 mm
Tipo	508L

Tipo de produto

Porca deslizante