


Garant

**Esquadro biselado temperado, design plano inoxidável, precisão 00,
Comprimento do braço: 50X40mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	450010 50X40
GTIN	4045197443939
Classe de artigo	41G

Descrição**Modelo:**

Máxima precisão. Com duas arestas de medição de precisão em forma de cunha no braço comprido.

Totalmente temperado e distendido. Arestas verticais retificadas e esmeriladas, lados horizontais retificados.

Utilização:

Para trabalhos de ensaio com método da folga de luz.

Descrição técnica

Secção transversal do braço	13x4 mm
Comprimento do braço comprido	50 mm
Comprimento do braço curto	40 mm
Esquadria	0,003 mm
Norma	DIN 875/00

Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Calibração	F1
Tipo de produto	Esquadro biselado

Prestações de serviços

Calibração Esquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 100	025000 100
Calibração DAkkS Esquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 750	025010 750