

**Garant**

**Esquadro biselado temperado, design plano inoxidável, precisão 00,  
Comprimento do braço: 75X50mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	450010 75X50
GTIN	4045197443946
Classe de artigo	41G

**Descrição****Modelo:**

**Máxima precisão.** Com duas arestas de medição de precisão em forma de cunha no braço comprido.

Totalmente temperado e distendido. Arestas verticais retificadas e esmeriladas, lados horizontais retificados.

**Utilização:**

Para trabalhos de ensaio com método da folga de luz.

**Descrição técnica**

Comprimento do braço curto	50 mm
Esquadria	0,003 mm
Secção transversal do braço	15×4 mm
Comprimento do braço comprido	75 mm
Norma	DIN 875/00

Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Calibração	F1
Tipo de produto	Esquadro biselado

### Prestações de serviços

Calibração Esquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 100	025000 100
Calibração DAkkS Esquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 750	025010 750