

**Esquadro com base Precisão 2, Comprimento do braço: 150X100mm****Dados do pedido**

Número do pedido	452600 150X100
GTIN	4045197205780
Classe de artigo	42F

Descrição**Modelo:**

Lados horizontais e arestas verticais retificadas. Superfícies de ensaio retificadas.

Utilização:

Para trabalhos exatos nas aplicações gerais de oficina.

Precisão:

DIN 875/2 – Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,030 mm.

Descrição técnica

Secção transversal do braço	25×5 mm
Esquadria	0,035 mm
Comprimento do braço	150×100 mm
Calibração	F1
Norma	DIN 875
Precisão	2

Tipo de produto	Esquadro com base
-----------------	-------------------

Prestações de serviços

Calibração Esquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 300	025000 300
---	------------

Calibração DAkkSEsquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 750	025010 750
--	------------

Acessórios

Caixa de madeira para comprimento de braço 150X100	451600 150X100
--	----------------