

Garant**Esquadro plano inoxidável, precisão 1, Comprimento do braço: 300X200mm**

Dados do pedido

Número do pedido	451030 300X200
GTIN	4045197444134
Classe de artigo	41G

Descrição

Modelo:

Arestas verticais e lados horizontais retificados com precisão. Superfícies de ensaio finamente retificadas. Esquadro em aço inoxidável, totalmente temperado e distendido. Embalagem protetora para transporte seguro.

Utilização:

Para o controlo e trabalhos de grande exatidão.

Precisão:

DIN 875/1 – Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,015 mm.

Descrição técnica

Esquadria	0,025 mm
Secção transversal do braço	40×8 mm
Comprimento do braço	300×200 mm
Calibração	F1
Norma	DIN 875

Precisão	1
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Esquadro plano

Acessórios

Caixa de madeira para comprimento de braço 300X200	451600 300X200
--	----------------