

**Garant****Esquadro com base inoxidável, precisão 1, Comprimento do braço: 75X50mm**

## Dados do pedido

Número do pedido	451040 75X50
GTIN	4045197444172
Classe de artigo	41G

## Descrição

**Modelo:**

Arestas verticais e lados horizontais retificados com precisão. Superfícies de ensaio finamente retificadas. Esquadro em aço inoxidável, totalmente temperado e distendido. Fornecido em caixa de plástico.

**Utilização:**

Para o controlo e trabalhos de grande exatidão.

**Precisão:**

**DIN 875/1** – Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,015 mm.

## Descrição técnica

Esquadria	0,014 mm
Secção transversal do braço	15×4 mm
Comprimento do braço	75×50 mm
Calibração	F1
Norma	DIN 875

Precisão	1
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Esquadro com base

### Prestações de serviços

Calibração Esquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 100	025000 100
Calibração DAkkSEsquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 750	025010 750

### Acessórios

Caixa de madeira para comprimento de braço 75X50	451600 75X50
--	--------------