

Garant**Esquadro plano inoxidável, precisão 0, Comprimento do braço: 75X50mm**

Dados do pedido

Número do pedido	451010 75X50
GTIN	4045197444066
Classe de artigo	41G

Descrição

Modelo:

Esquadro de precisão em aço inoxidável, totalmente temperado e distendido. Arestas verticais retificadas e ajustadas com especial precisão, lados horizontais retificados.

Utilização:

Para controlo e trabalhos de grande exatidão.

Precisão:

DIN 875/0 – Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,007 mm.

Descrição técnica

Secção transversal do braço	15×4 mm
Esquadria	0,007 mm
Comprimento do braço	75×50 mm
Calibração	F1
Norma	DIN 875
Precisão	0

Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Esquadro plano

Acessórios

Caixa de madeira para comprimento de braço 75X50	451600 75X50
--------------------------------------------------	--------------