

**Garant****Esquadro plano inoxidável, precisão 0, Comprimento do braço: 100X70mm**

## Dados do pedido

Número do pedido	451010 100X70
GTIN	4045197444073
Classe de artigo	41G

## Descrição

**Modelo:**

Esquadro de precisão em aço inoxidável, totalmente temperado e distendido. Arestas verticais retificadas e ajustadas com especial precisão, lados horizontais retificados.

**Utilização:**

Para controlo e trabalhos de grande exatidão.

**Precisão:**

**DIN 875/0** – Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,007 mm.

## Descrição técnica

Secção transversal do braço	20×5 mm
Esquadria	0,007 mm
Comprimento do braço	100×70 mm
Calibração	F1
Norma	DIN 875
Precisão	0

Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Esquadro plano

### Prestações de serviços

Calibração Esquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 100	025000 100
Calibração DAkkS Esquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 750	025010 750

### Acessórios

Caixa de madeira para comprimento de braço 100X70	451600 100X70
---	---------------