

**Garant****Esquadro com base inoxidável, precisão 1, Comprimento do braço:  
200X130mm****Dados do pedido**

Número do pedido	451040 200X130
GTIN	4045197444202
Classe de artigo	41G

**Descrição****Modelo:**

Arestas verticais e lados horizontais retificados com precisão. Superfícies de ensaio finamente retificadas. Esquadro em aço inoxidável, totalmente temperado e distendido. Fornecido em caixa de plástico.

**Utilização:**

Para o controlo e trabalhos de grande exatidão.

**Precisão:**

**DIN 875/1** – Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,015 mm.

**Descrição técnica**

Secção transversal do braço	30×7 mm
Esquadria	0,02 mm
Comprimento do braço	200×130 mm
Calibração	F1

Norma	DIN 875
Precisão	1
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Esquadro com base

### Prestações de serviços

Calibração Esquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 300	025000 300
Calibração DAkkS Esquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 750	025010 750

### Acessórios

Caixa de madeira para comprimento de braço 200X130	451600 200X130
--	----------------