

**Micrómetro externo digital com superfícies de medição de disco, Faixa de medição: 0-25****Dados do pedido**

Número do pedido	421660 0-25
GTIN	4946368689531
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

Visualizador digital claro (7,5 mm de altura), para leitura rápida e sem erros. Leitura adicional com nónio. Superfícies de medição em metal duro sinterizadas, finamente esmeriladas, fuso de medição temperado e retificado. Fixação através de parafuso de aperto. Pressão de medição ao usar o roquete de toque 5 – 10 N.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50. 1 pilha n.º 081560 tam. 357.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497445.

Descrição técnica

Paralelismo das áreas de medição	4 µm
Faixa de medição	0 - 25 mm
Calibração	B1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 65

Ficha de dados

Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	$\pm 4 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo