

Hartig

Micrómetro externo de rosca sem inserções, Faixa de medição: 0-25mm**Dados do pedido**

Número do pedido	422340 0-25
GTIN	4250099618303
Classe de artigo	46P

Descrição**Modelo:**

Fuso de medição temperado, retificado, com orifício para insertos de medição. Tambor de medição com cromado antirreflexo. Com roquete de toque (acoplamento de fricção) e com acionamento rápido para um ajuste rápido. Aro com isolamento térmico.

Utilização:

Para a medição racional do Ø de flanco de roscas externas. Um par de insertos (batente e ponta) é compatível com vários passos. O pressuposto é que o ângulo de flanco a medir seja respeitado.

Material fornecido:

Inclui 1 medida de ajuste 60° a partir do tam. 25–50; sem insertos roscados.

Acessórios especiais:

Batente e ponta n.º 421652.

Instrução:

Estão disponíveis mais faixas de medição a pedido.

Descrição técnica

Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Ø do tambor micrométrico	20 mm
Faixa de medição	0 - 25 mm
Passo do fuso	0,5 mm
Ø do fuso	6,5 mm

Leitura	0,01 mm
Calibração	Preço sob consulta
Norma	DIN 863
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo

Acessórios

Par de insertos para micrómetro externo de rosca Passo 0,4-0,5	421652 0,4-0,5
Par de insertos para micrómetro externo de rosca Passo 0,6-0,9	421652 0,6-0,9
Par de insertos para micrómetro externo de rosca Passo 1-1,75	421652 1-1,75
Par de insertos para micrómetro externo de rosca Passo 2-3	421652 2-3
Par de insertos para micrómetro externo de rosca Passo 3,5-5	421652 3,5-5
Par de insertos para micrómetro externo de rosca Passo 5,5-7	421652 5,5-7