

**Mitutoyo****Micrómetro externo digital com saída de dados, Faixa de medição: 75-100mm**

## Dados do pedido

Número do pedido	421572 75-100
GTIN	
Classe de artigo	44A

## Descrição

**Modelo:**

Limites de erro mais precisos do que os requisitos da **norma DIN 863**. Mostrador LCD extragrande (7,5 mm). O "Function Lock" impede a alteração acidental da posição do ponto zero. **Roquete combinado** (limitação de binário no tambor e no acionamento rápido) para operação com uma só mão e aplicação no suporte.

**Vantagem:**

**Redução do tempo de medição em até 40% graças ao passo do fuso de 2 mm.**

**Função:**

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

**Material fornecido:**

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560. A partir do tam. 25–50, 1 medida de ajuste.

**Acessórios especiais:**

Cabo de dados n.º 497445.

## Descrição técnica

Ø do fuso	6,35 mm
Passo do fuso	2 mm
Faixa de medição	75 - 100 mm
Limite de erro	2 µm
Leitura	0,001 mm

Calibração	B2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo

### Prestações de serviços

Calibração Micrómetro externo incluindo medida de ajuste faixa de medição máxima 100	022040 100
Calibração DAkkSMicrómetro externo incluindo medida de ajuste faixa de medição máxima 100	022050 100

### Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha 357	081560 357
Medida de ajuste comprimento total 75	421100 75
Cabo de ligação com botão de dados Tipo D1	497445 D1
Cabo de ligação com botão de dados Tipo D2	497445 D2
Cabo de ligação com botão de dados Tipo USB2	497445 USB2
Interface recetor / teclado USB Tipo	498965
Emissor Tipo S16E	498966 S16E
Interface multi-recetor / teclado USB Tipo	498975