

Garant**Esquadro com base inoxidável, precisão 1, Comprimento do braço:
250X165mm****Dados do pedido**

Número do pedido	451040 250X165
GTIN	4045197444219
Classe de artigo	41G

Descrição**Modelo:**

Arestas verticais e lados horizontais retificados com precisão. Superfícies de ensaio finamente retificadas. Esquadro em aço inoxidável, totalmente temperado e distendido. Embalagem protetora para transporte seguro.

Utilização:

Para o controlo e trabalhos de grande exatidão.

Precisão:

DIN 875/1 – Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,015 mm.

Descrição técnica

Secção transversal do braço	35×7 mm
Esquadria	0,023 mm
Comprimento do braço	250×165 mm
Calibração	F1

Norma	DIN 875
Precisão	1
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Esquadro com base

Prestações de serviços

Calibração Esquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 300	025000 300
Calibração DAkkS Esquadro plano, com base e biselado comprimento máximo do braço 750	025010 750

Acessórios

Caixa de madeira para comprimento de braço 250X165	451600 250X165
--	----------------