

Mitutoyo

Micrómetro externo digital de precisão, Faixa de medição: 0-25



Dados do pedido

Número do pedido	421608 0-25
GTIN	4550501353700
Classe de artigo	44A

Descrição

Versão:

Micrómetro externo digital de alta precisão.

Fuso de precisão com encoder rotativo absoluto.

Tambor de roquete especial para força de medição constante 7–9N.

Material fornecido:

Inclui uma cobertura de isolamento térmico para minimizar o efeito da temperatura e 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Descrição técnica

Ø da área de medição	3,2 mm
Ø do fuso	6,35 mm
Faixa de medição	0 - 25 mm
Passo do fuso	0,5 mm
Nivelamento das áreas de medição	0,3 µm
Limite de erro	0,5 µm
Leitura	0,0001 mm
Leitura	0,000005 polegada
Calibração	B1
Número de pilhas incluídas	1

Ficha de dados

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo