


## Bloco deslizante plano retificado, Medida da ranhura b1 da máquina e do dispositivo: 16mm



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 375370 16     |
| GTIN             | 4020772071721 |
| Classe de artigo | 35A           |

### Descrição

#### Modelo:

Retificação exata para o invólucro, resultando em tempos de alinhamento curtos para dispositivos de fixação, tornos e cabeçotes de divisão que devem ser alinhados paralelamente às ranhuras da mesa das máquinas-ferramentas. Isto elimina a necessidade de um comparador.

#### Utilização:

As porcas deslizantes planas são **úteis quando um dispositivo é utilizado sempre numa máquina com a mesma largura de ranhura.**

#### Material:

Aço C 15, temperado por cementação.

#### Precisão:

**Medida b = ajuste h6.**

### Descrição técnica

|  |                  |
|--|------------------|
| Comprimento  | 22 mm            |
| para parafusos DIN 84, DIN 912                               | M6x16            |
| Medida da ranhura b <sub>1</sub> da máquina e do dispositivo | 16 mm            |
| Altura H   | 10 mm            |
| Tipo   | 6322B            |
| Tipo de produto  | Porca deslizante |

