

Retificadora dupla DS, 400 V, Tipo: DS15/300



Dados do pedido

Número do pedido	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Classe de artigo	03S

Descrição

Modelo:

O motor **extremamente suave** garante uma longa vida útil, mesmo em **operação contínua**.

Fornecido sem discos abrasivos.

Retificadoras duplas de corrente alternada trifásica extremamente robustas em versão de mesa. Os suportes estáveis das peças de trabalho, a proteção contra reaquecimento e as placas protetoras dos olhos de grande dimensão garantem uma elevada segurança do utilizador.

Instrução:

Para discos abrasivos adequados, ver a partir do n.º 596100.

Descrição técnica

Designação do fabricante	DS15/300
Peso	80 kg
Consumo energético	1100 W
n.º máximo de rotações	1450 r,p,m,
Largura do disco abrasivo T	40 mm
Ø do furo do disco abrasivo H	76 mm
Ø do disco abrasivo D	300 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Lixadora dupla

Acessórios

Placa de proteção ocular para n.º 077502 Tipo DS2	077509 DS2
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo NK60	596610 NK60
Mesa de apoio para ferramentas à esquerda Tipo AT2	077519 AT2
Suporte para máquina indicado para máquina DS15	077513 DS15
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo SC80	596610 SC80
Mós para rectificadora DxDxH (mm) Tipo EK60	596610 EK60
Mesa de apoio para ferramentas à direita Tipo AT2	077525 AT2