

**Pino roscado, Rosca M × comprimento L: M18X315****Dados do pedido**

Número do pedido	375380 M18X315
GTIN	4020772084967
Classe de artigo	35A

Descrição**Versão:**

Rosca laminada.

Utilização:

Para a montagem individual de parafusos de ranhura em T em conjunto com as porcas deslizantes n.º 375315 – 375330, porcas n.º 375385 – 378395 e anilhas n.º 375340 – 375360.

Norma:

DIN 6379

Material:

Aço temperado

Classe de resistência:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Descrição técnica

Comprimento b	180 mm
Rosca	M18x315
Comprimento a	292 mm
Tipo	6379
Tipo de produto	Parafuso