

Mordente de aperto paralelo, largura do mordente: 48mm**Dados do pedido**

Número do pedido	360085 48
GTIN	4045197482419
Classe de artigo	310

Descrição**Utilização:**

As dimensões variáveis do ramal são possíveis devido às calhas de fixação cruzadas.

Indicado para:

Calha de fixação n.º 360080.

Instrução:

Pode ser usado para calhas de aperto a partir da revisão 3 (ver figura)! A nervura nas calhas de aperto múltiplas não pode ter mais de 5 mm de largura.

Descrição técnica

largura do mordente	48 mm
Binário	5 Nm
Binário	10 Nm
Binário	20 Nm
Binário	15 Nm
Força de fixação	5 kN
Força de fixação	10 kN
Força de fixação	15 kN

Força de fixação	20 kN
curso máx.	3 mm
Parafuso tensor SW	5 mm
Parafuso do braço tamanho da chave ₁	4 mm
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada