

## Porca de fenda escalonada retificada, Medida da ranhura b1 da máquina: 18mm



### Dados do pedido

Número do pedido	375365 18
GTIN	4020772071592
Classe de artigo	35A

### Descrição

#### Modelo:

Retificação exata para o invólucro, resultando em tempos de alinhamento curtos para dispositivos de fixação, tornos e cabeçotes de divisão que devem ser alinhados paralelamente às ranhuras da mesa das máquinas-ferramentas. Isto elimina a necessidade de um comparador.

#### Utilização:

**Estas porcas deslizantes são aparafusadas em pares nas ranhuras de alinhamento padronizadas de 20 mm de largura dos dispositivos.** Ao mudar as porcas, é possível trabalhar com um dispositivo **em várias máquinas com diferentes larguras de ranhuras.**

#### Material:

Aço C 15, temperado por cementação.

#### Precisão:

**Medida b = ajuste h6.**

#### Instrução:

**Tam. 20** ver n.º 375370.

### Descrição técnica

para parafusos DIN 84, DIN 912	M6×16
Medida da ranhura b <sub>1</sub> da máquina	18 mm
Medida da ranhura b <sub>2</sub> do dispositivo	20 mm
Comprimento	25 mm

Altura H	10 mm
Tipo	6322 A
Tipo de produto	Porca deslizante