

**Perno roscado DIN 6379, Rosca M × comprimento L: M10X200****Dados do pedido**

Número do pedido	375380 M10X200
GTIN	4020772084844
Classe de artigo	35A

**Descrição****Modelo:**

Rosca laminada.

**Utilização:**

Para a montagem individual de parafusos de ranhura em T em conjunto com as porcas deslizantes n.º 375315 – 375330, porcas n.º 375385 – 378395 e anilhas n.º 375340 – 375360.

**Norma:**

**DIN 6379**

**Material:**

Aço temperado

Classe de resistência:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

**Descrição técnica**

Rosca	M10x200
Comprimento b	125 mm
Comprimento a	187 mm
Tipo	6379
Tipo de produto	Parafuso