

Perno roscado DIN 6379, Rosca M × comprimento L: M6X32**Dados do pedido**

Número do pedido	375380 M6X32
GTIN	4020772084776
Classe de artigo	35A

Descrição**Modelo:**

Rosca laminada.

Utilização:

Para a montagem individual de parafusos de ranhura em T em conjunto com as porcas deslizantes n.º 375315 – 375330, porcas n.º 375385 – 378395 e anilhas n.º 375340 – 375360.

Norma:

DIN 6379

Material:

Aço temperado

Classe de resistência:

· **M6 – M12 = 10.9**

· **M14 – M30 = 8.8**

Descrição técnica

Rosca	M6×32
Comprimento b	16 mm
Comprimento a	23 mm
Tipo	6379
Tipo de produto	Parafuso