


Bloco deslizante plano retificado, Medida da ranhura b1 da máquina e do dispositivo: 24mm



Dados do pedido

Número do pedido	375370 24
GTIN	4020772071769
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

Retificação exata para o invólucro, resultando em tempos de alinhamento curtos para dispositivos de fixação, tornos e cabeçotes de divisão que devem ser alinhados paralelamente às ranhuras da mesa das máquinas-ferramentas. Isto elimina a necessidade de um comparador.

Utilização:

As porcas deslizantes planas são **úteis quando um dispositivo é utilizado sempre numa máquina com a mesma largura de ranhura.**

Material:

Aço C 15, temperado por cementação.

Precisão:

Medida b = ajuste h6.

Descrição técnica

para parafusos DIN 84, DIN 912	M6×16
Comprimento	32 mm
Medida da ranhura b ₁ da máquina e do dispositivo	24 mm
Altura H	12 mm
Tipo	6322B
Tipo de produto	Porca deslizante

