

Ficha de dados



Pino roscado, Rosca M x comprimento L: M12X63



Dados do pedido

Número do pedido	375380 M12X63
GTIN	4020772081331
Classe de artigo	35A

Descrição

Versão:

Rosca laminada.

Utilização:

Para a montagem individual de parafusos de ranhura em T em conjunto com as porcas deslizantes n.º 375315 – 375330, porcas n.º 375385 – 378395 e anilhas n.º 375340 – 375360.

Norma:

DIN 6379

Material:

Aço temperado

Classe de resistência:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Descrição técnica

Comprimento b	32 mm
Rosca	M12×63
Comprimento a	48 mm
Tipo	6379
Tipo de produto	Parafuso