

**Perno roscado DIN 6379, Rosca M × comprimento L: M12X80****Dados do pedido**

Número do pedido	375380 M12X80
GTIN	4020772084868
Classe de artigo	35A

**Descrição****Modelo:**

Rosca laminada.

**Utilização:**

Para a montagem individual de parafusos de ranhura em T em conjunto com as porcas deslizantes n.º 375315 – 375330, porcas n.º 375385 – 378395 e anilhas n.º 375340 – 375360.

**Norma:****DIN 6379****Material:**

Aço temperado

Classe de resistência:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

**Descrição técnica**

Rosca	M12×80
Comprimento a	65 mm
Comprimento b	50 mm
Tipo	6379
Tipo de produto	Parafuso