

Arruela cónica Forma G, para rosca: M12



Dados do pedido

Número do pedido	375360 M12
GTIN	4020772082000
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

Forma C e D temperadas por cementação, forma G temperada.

Utilização:

Devido ao seu grande diâmetro, a forma G também é adequada para fixação sobre a fenda em barras de fixação.

Compensação angular até 3° quando usado em conjuntos.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Descrição técnica

Espessura h_4	6 mm
Ø exterior d_5	36 mm
Ø do furo d_2	14,2 mm
para rosca	M12
Tipo	6319G
Tipo de produto	Arruela cónica

