

**Perno roscado DIN 6379, Rosca M × comprimento L: M8X40****Dados do pedido**

Número do pedido	375380 M8X40
GTIN	4020772081256
Classe de artigo	35A

Descrição**Modelo:**

Rosca laminada.

Utilização:

Para a montagem individual de parafusos de ranhura em T em conjunto com as porcas deslizantes n.º 375315 – 375330, porcas n.º 375385 – 378395 e anilhas n.º 375340 – 375360.

Norma:**DIN 6379****Material:**

Aço temperado

Classe de resistência:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

Descrição técnica

Comprimento a	29 mm
Comprimento b	20 mm
Rosca	M8x40
Tipo	6379
Tipo de produto	Parafuso