


Porca deslizante solta retificada para ajustar, Medida da ranhura b1 da máquina: 12/20mm



Dados do pedido

Número do pedido	375375 12/20
GTIN	4020772071837
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

Retificação exata para o invólucro, resultando em tempos de alinhamento curtos para dispositivos de fixação, tornos e cabeçotes de divisão que devem ser alinhados paralelamente às ranhuras da mesa das máquinas-ferramentas. Isto elimina a necessidade de um comparador.

Utilização:

Estas porcas deslizantes soltas são empurradas lateralmente nas ranhuras após o alinhamento grosseiro do dispositivo. **Ao transportar o dispositivo, nenhuma porca deslizante saliente em baixo irá interferir e a mesa da máquina não pode ser danificada.** Para as máquinas Pro são suficientes 2 ou 4 unidades para fixação dupla.

Norma:

DIN 6323

Material:

Aço C 15, temperado por cementação.

Descrição técnica

Altura H_1	5,5 mm
Medida da ranhura b_2 do dispositivo	20 mm
Medida da ranhura b_1 da máquina	12 mm

Comprimento	32 mm
Altura H	14 mm
Tipo	6323
Tipo de produto	Porca deslizante