

Ficha de dados



Goniômetro universal com lupa, Comprimento da calha: 150



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 453500 150 |
| GTIN | 4045197294432 |
| Classe de artigo | 46R |

Descrição

Versão:

Graduação e numeração claramente organizadas do disco de escala $4 \times 90^\circ$. O nónio e o disco de escala estão localizados num único plano e, assim, asseguram uma **leitura correta e sem paralaxe**. Disco de medição **com cromado antirreflexo**.

O lado frontal da calha de medição é chanfrado em 45° e 60° . Pode ser reposicionada e deslocada por todo o comprimento. O disco do nónio e a calha deslocável podem ser travados com um parafuso serrilhado. **Com ajuste fino** por parafuso serrilhado e **lupa panorâmica** com campo de visão sobre todo o nónio.

Acessórios especiais:

Suporte de aperto n.º 453520 (para fixar em aparelhos de marcação n.º 445152 – 445222), esquadro adicional n.º 453600.

Peça sobresselente:

Calha de medição n.º 453510, lupa sobresselente n.º 453820 tam. 1.

Descrição técnica

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Comprimento da calha | 150 mm |
| Leitura | 5 arcmin |
| Limite de erro | ± 5 arcmin |
| Faixa de medição | 360 grau |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tecnologia de medição | analógico |
| Material | Aço inoxidável, INOX |

Ficha de dados

| | |
|-----------------|---------------|
| todas as peças | temperado |
| embalagem | caixa estável |
| Calibração | F4 |
| Tipo de produto | Goniómetro |