

**Perno roscado DIN 6379, Rosca M × comprimento L: M30X315****Dados do pedido**

Número do pedido	375380 M30X315
GTIN	4020772081621
Classe de artigo	35A

Descrição**Modelo:**

Rosca laminada.

Utilização:

Para a montagem individual de parafusos de ranhura em T em conjunto com as porcas deslizantes n.º 375315 – 375330, porcas n.º 375385 – 378395 e anilhas n.º 375340 – 375360.

Norma:

DIN 6379

Material:

Aço temperado

Classe de resistência:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Descrição técnica

Comprimento a	272 mm
Comprimento b	190 mm
Rosca	M30×315
Tipo	6379
Tipo de produto	Parafuso