

**Esquadro com base Precisão 2, Comprimento do braço: 300X175mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 452600 300X175 |
| GTIN | 4045197205810 |
| Classe de artigo | 42F |

Descrição**Modelo:**

Lados horizontais e arestas verticais retificadas. Superfícies de ensaio retificadas.

Utilização:

Para trabalhos exatos nas aplicações gerais de oficina.

Precisão:

DIN 875/2 – Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,030 mm.

Descrição técnica

| | |
|-----------------------------|------------|
| Esquadria | 0,05 mm |
| Secção transversal do braço | 35×7 mm |
| Comprimento do braço | 300×175 mm |
| Calibração | F1 |
| Norma | DIN 875 |
| Precisão | 2 |

Tipo de produto

Esquadro com base