

## Mitutoyo

**Micrómetros de profundidade digitais com saída de dados, Faixa de medição: 0-150**



### Dados do pedido

Número do pedido	425400 0-150
GTIN	4946368695846
Classe de artigo	44A

### Descrição

#### **Versão:**

Visualizador digital claro (7,5 mm de altura), para leitura rápida e sem erros. Leitura adicional com nónio.

**Para atingir as diferentes profundidades de medição, as agulhas de medição escalonadas em 25 mm são substituídas.** Fuso totalmente temperado e retificado. Ponte em aço especial para ferramentas temperado com superfície de medição esmerilada, micrómetro cromado mate. Tambor de medição com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto. Pressão de medição constante graças ao roquete de toque integrado.

#### **Legenda:**

#### **Botão de valor de retenção:**

O resultado da medição pode ser gravado pressionando um botão. (P. ex., no caso de posição de medição desfavorável).

#### **Ponto zero/medida absoluta:**

reposição a zeros em qualquer posição: Depois de premir novamente o botão, a medida absoluta aparece novamente.

#### **Botão de predefinição:**

para ajustar para "zero". Esta definição mantém-se guardada mesmo depois de o visor ser desligado.

#### **Material fornecido:**

## Ficha de dados

Inclui agulhas de medição e 1 pilha n.º 081560 tam. 357.

### Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497445.

## Descrição técnica

Número de agulhas de medição	6
Comprimento da ponte	100 mm
Faixa de medição	0 - 150 mm
Ø da agulha de medição	4 mm
Leitura	0,001 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
Número de pilhas incluídas	1
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	S15
Tipo de produto	Micrómetro de profundidade