

**Cabeça micrométrica, Faixa de medição (curso de medição): 0-6,5****Dados do pedido**

Número do pedido	426200 0-6,5
GTIN	4946368020815
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

Fuso totalmente temperado e tambor de medição com cromado antirreflexo. **Fuso rotativo**, sem superfície de apoio em metal duro, sem roquete, **modelo extracurto, apoio abaulado**.

Utilização:

Para instalação em máquinas, aparelhos, dispositivos, medidores, etc., como batente ajustável da mesa de medição.

Nota:

Tamanhos especiais a pedido.

Descrição técnica

Raio da superfície de apoio	3 mm
Ø do tambor micrométrico	9 mm
Faixa de medição (curso de medição)	0 - 6,5 mm
Ø do fuso	3,5 mm
Comprimento da haste de alojamento	6 mm
Ø da haste de alojamento	6 mm
Comprimento total	37 mm
Leitura	0,01 mm
Limite de erro	0,002 mm
Norma	Norma de fábrica

Ficha de dados

Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Tecnologia de medição	analógico
Calibração	B3
Tipo de produto	Cabeça micrométrica